



REQ016X



IK07

IP54



Aussenstation AUDIO, 16 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5 x 332 x 2 mm

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|-----------|-----------|
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Edelstahl |

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|------------------|----|
| Anzahl Ruftasten | 16 |
|------------------|----|

Spannung

| | |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

Abmessungen

| | |
|-------------|-----------------|
| Abmessungen | 332 x 225.50 mm |
| Höhe | 332 mm |
| Breite | 225.50 mm |
| Tiefe | 25 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -30 - 80 °C |

Funktionen

| | |
|----------------------|-------|
| Türkommunikationsart | Audio |
|----------------------|-------|

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm ² |
|-------------------|-----------------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Texte

| | |
|-------------|---|
| Montageart | Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP |
| Anschluss | Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen |
| Beleuchtung | Langlebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung |
| Schutz | Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|