



REQ016X



**Deurstation audio, 16 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS

**Bediening en signalering**

Aantal beltoetsen	16
-------------------	----

**Spanning**

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

**Afmetingen**

Afmetingen	332 x 225.50 mm
Hoogte	332 mm
Breedte	225,50 mm
Diepte	25 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

**Functies**

Deurcommunicatietype	Audio
----------------------	-------

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

**Teksten**

Montagewijze	Voor verticale montage Breukbestendige, vlakke oproepdrukker Montage in behuizing opbouw of inbouw
Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
Verlichting	Homogene witte led-oproep-toetsen met achtergrondverlichting
Beveiliging	Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----