



10427009

**Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|             |          |
|-------------|----------|
| Höhe        | 88,50 mm |
| Breite      | 153 mm   |
| Tiefe       | 41,50 mm |
| Einbautiefe | 36 mm    |

**Ausstattung**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Mit Kabeleinführung | Ja |
|---------------------|----|

**Installation, Montage**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |
| Montage auf          | Aufputz  |

**Zubehör**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mit Rahmenabdeckung | Nein |
|---------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Texte**

|            |   |
|------------|---|
| Montageart | Zur Montage Auf entflammbarer Untergrund geeignet<br>Für senkrechte Montage |
|------------|---|

**Geeignet für**

|            |
|------------|
| Berker K.x |
| Berker K.1 |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|