



ESR3339010

Uttag 3-vägs 33° Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	135 mm
Bredd	45 mm
Djup	40 mm
Antal enheter	3
Inbyggnadsdjup infällda lådor	45 mm

Anslutning

Typ av montering	Rastec 45° Snabbanslutning
------------------	-------------------------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Ja
Med gångjärnslock	Nej
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
Förutrustad med	3x vägguttag

Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
---------------------------	-----

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Täcklock	Inget skydd
Avsäkring	Petskydd

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja