



936572568

**Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	16 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Chrom
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Verchromt Unbehandelt Lackiert

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	10 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schaltart/Variante	Kreuz

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja