



TYF642F



Fan Coil Ausgang 2-fach KNX, 10A

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Hilfsspannung	230 - 230 V
---------------	-------------

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	10 A
------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 4 mm ²
---	--------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 4 mm ²
---	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
-----------------------------	---

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----