



FZ018N

**Dveře levé pro FP45x, 619x748 mm, IP44/54**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 619 mm |
| Šířka   | 748 mm |
| Hloubka | 12 mm  |

**Kryt, dveře**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dveře/kryt průhledné  | Ne             |
| Počet dveří rozvaděče | 1              |
| Typ dveří rozvaděče   | Částečné dveře |
| Počet zámků           | 0              |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

**Architektura**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vlevo |
|------------------------|-------|

**Bezpečnost**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Stupeň krytí IP | IP54      |
| Typ uzamčení    | Bez zámků |

**Vybavení**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Počet polí v šířce | 3 |
|--------------------|---|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

