



FZ018N

Dveře levé pro FP45x, 619x748 mm, IP44/54

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	619 mm
Šířka	748 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Typ uzamčení	Bez zámků

Vybavení

Počet polí v šířce	3
--------------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----