




B05625



Terminale per minicanali TMC / TMU bianco LM 40x10 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	40 mm

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
--------------------------	----

Adatto per

03 TMC 40x10

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

