



B01823



Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	40 mm
Larghezza	80 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	2670 - 2670 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	Si
--------------------------	----

Illustrazioni | Disegni

