



936572501

Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, braun matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8017
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

Konnektivität

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	10 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK05

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schaltart/Variante	Kreuz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----