




VDQ12127011

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy

Właściwości techniczne

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	65 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Długość wbudowania	244 mm
Długość	263 mm
Szerokość	263 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
---	-----

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Obróbka	Malowany proszkowo

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Wyprowadzenie przewodu	Bez wypustu kablowego w pokrywie
------------------------	----------------------------------

Materiały

Kolor	Stalowy
Kod RAL	7011

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	0
Liczba gniazd SCHUKO	0

Sprzęt

Liczba skrzynek wyjściowych	0
-----------------------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

Dane katalogowe produktu

VDQ12127011

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

