




VDQ12127011

**Víko podlahové krabice Q12 čtvercové pro 12 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| S ochranným rámem na koberce | Ano |
| S prostorem pro koberec      | Ano |

**Rozměry**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Vestavěná hloubka              | 65 mm  |
| Vestavěná šířka                | 244 mm |
| Vestavěná délka                | 244 mm |
| Délka                          | 263 mm |
| Šířka                          | 263 mm |
| Tloušťka prohlubně pro koberec | 12 mm  |

**Konfigurace**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Instalační velikost (podlahová instalace) | Q12 |
|-------------------------------------------|-----|

**Instalace, montáž**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž | Ano |
| Vhodné pro montáž do betonu             | Ano |
| Vhodné pro venkovní použití             | Ne  |
| Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy | Ano |
| Vhodné pro mokré čištění                | Ne  |

**Instrukce**

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiál | Polyamid (PA)     |
| Povrch   | Práškové lakování |

**Kryt, dveře**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Materiál krytu | Polyamid (PA) |
|----------------|---------------|

**Podmínky použití**

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 5 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 3 kN |

**Kryt, dveře**

|          |          |
|----------|----------|
| Typ víka | Bez víka |
|----------|----------|

**Funkce**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vhodné pro podlahový žlab | Ano |
|---------------------------|-----|

**Texty**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Vývod kabelů | Bez kabelového vývodu v krytu |
|--------------|-------------------------------|

**Materiál**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Barva   | Kově šedá RAL 7011 |
| Kód RAL | 7011               |

**Připojení**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet vstupů potrubí | 0 |
| Počet zásuvek SCHUKO | 0 |

**Vybavení**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Počet zásuvkových boxů | 0 |
|------------------------|---|

**Bezpečnost**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Stupeň krytí IP                    | IP20 |
| Mechanická odolnost IK             | IK08 |
| Třída ochrany v nepoužívaném stavu | IP30 |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

#### Ilustrace a výkresy

