



FZ001R

Tür, univers, für FR01\* Schränke, IP55, 1550x300mm

#### Technische Eigenschaften

##### Kompatibilität

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1500 mm |
| Breite | 250 mm  |
| Tiefe  | 25 mm   |

##### Abdeckung, Tür

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein              |
| Anzahl Schranktüren          | 1                 |
| Art der Schranktür           | Anschlagtür       |
| Ausführung des Handgriffes   | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl der Schlösser         | 1                 |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 7035              |
| Farbe      | Lichtgrau         |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

##### Architektur

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Position Schranktür | Rechts |
|---------------------|--------|

##### Sicherheit

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Schutzart IP    | IP55         |
| Schliessungstyp | Ohne Schloss |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
|---------------|---|

##### Anschlussmöglichkeiten

|            |               |
|------------|---------------|
| Montageart | Mit Scharnier |
|------------|---------------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|