



FZ001N

Porte, univers, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret, IP44, 500x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	469 mm
Largeur	269 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	3

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

