

**Kreuzschalter 16AX**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	16 AX (200W LED (SBL))
-------------	------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

**Konnektivität**

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	71 x 71 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Texte**

Montageart	Mit Spreizkrallen Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----