



FZ006W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP54

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 619 mm |
| Šířka   | 519 mm |
| Hloubka | 12 mm  |

##### Kryt, dveře

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dveře/kryt průhledné  | Ano            |
| Počet dveří rozvaděče | 1              |
| Typ dveří rozvaděče   | Částečné dveře |
| Typ rukojeti          | Výkyvná páka   |
| Počet zámků           | 1              |

##### Materiál

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

##### Architektura

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vpravo |
|------------------------|--------|

##### Bezpečnost

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Stupeň krytí IP | IP54          |
| Typ uzamčení    | 3-bodová páka |

##### Vybavení

|                    |   |
|--------------------|---|
| Počet polí v šířce | 2 |
|--------------------|---|

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |