



FWK9500600VERZ

**Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse

E30  
E60

**Architektur**

Anzahl der beflammbaren Seiten

4

**Installation, Montage**

Bodenlochung

Ja

**Abmessungen**

Höhe	142 mm
Breite	150 mm
Länge	750 mm
Innenhöhe	49 mm
Innenbreite	54 mm
Lichter innerer Querschnitt	2646 - 2646 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)

11

**Werkstoff**

Werkstoff

Gips  
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

**Ausstattung**

Blechmaterial

Stahl

**Werkstoff**

Farbe

Zink

**Ausstattung**

Anzahl Kabelklammer pro Meter

0

Trennwände möglich

Ja

Anzahl steckbare Trennwände

0

Mit Schutzfolie

Nein

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

