



RFM100D

BEKA EN54-7 Funk-Rauchmelder mit Sirene, weiss

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Vernetzbar Ja

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung Lithium Batterie 3V

Konnektivität

Funkverbindung optional Ja

Verbindungsart Funk 868 MHz/434 MHz

Ausstattung

Alarmlautstärke Summer 85 dB

Abmessungen

Durchmesser 124 mm

Höhe 51 mm

Batterie

Batterielebensdauer 10 Jahre

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP32

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C