



LFS6010089016

**T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 60 mm  |
| Breite | 100 mm |

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Normen**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Ja |
|----------------------------------------------|----|

**Werkstoff**

|            |              |
|------------|--------------|
| Werkstoff  | Stahl        |
| Oberfläche | Lackiert     |
| Farbe      | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016         |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Geeignet für**

|              |  |
|--------------|--|
| LFS 60 x 100 |  |
|--------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

