



LF2502558014

**Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 25 mm |
| Breite | 25 mm |

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Einstellungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Werkstoff**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt                       |
| Farbe      | Braun                             |
| RAL Nummer | 8014                              |

**Normen**

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Geeignet für**

LF 25x25

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |