



LF2502558014

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	25 mm
Šířka	25 mm

##### Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

##### Nastavení

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

##### Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Hnědá
Kód RAL	8014

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

##### Vhodné pro

LF 25x25

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano