



B06404



#### Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE

##### Caratteristiche tecniche

###### Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	2000 mm

###### Porta / coperchio

Numero di coperchi montabili	0
Larghezza coperchio 1	80 mm
Larghezza coperchio 2	0 mm
Larghezza coperchio 3	0 mm

###### Serie

Sezione interna	6408 - 6408 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

##### Installazione, montaggio

Perforazione della base	Si
-------------------------	----

##### Materiali

Materiale	Alluminio
Trattamento	Verniciato
Colore	Everest bianco
Codice RAL	9003

##### Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

##### Connettività

Abbinabile con canale	Senza accoppiamento
-----------------------	---------------------

##### Equipaggiamento

Numero scomparti	0
Con pellicola protettiva	No

##### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

##### Illustrazioni | Disegni

