



47592245

Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, чорна 16A/250В R.3

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9005

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 120 mm

Ширина 80 mm

Глибина 50 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Положення для монтажу/підключення Високий

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 2

Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Суцільна кришка
Захист	Покращений захист контактів Вбудована ручка заземлення в рамі кришки забезпечує захист від забруднення під час фарбування та ремонтних робіт
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

Сумісний із

R.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так