



ZAX007

Ingraafsokkel, grootte 2, 900 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	900 mm
Breedte	1110 mm
Diepte	315 mm

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	4
-----------------------------	---

Connectiviteit

Aansluitwijze	Deels verzonken
---------------	-----------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
-----------------------------	----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja