



FWK3E501100VERZ

Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 50x110mm zinguès

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	3
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	150 mm
Longueur	1500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieur	109 mm
Section intérieure	5450 - 5450 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

Matière

Matière	Plâtre Acier
---------	-----------------

Traitement de surface

Galvanisé

Equipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Zinc
---------	------

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

