



SRT01255A

**Klapp-Stromwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1**

**Technische Eigenschaften**

**Funktionen**

Genaugigkeitsklasse

1

**Leistung**

Leistung

0.70 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1.91 W

**Abmessungen**

Durchmesser der Öffnung

18.50 mm

Höhe

72.70 mm

Breite

44.50 mm

Tiefe

62.20 mm

Höhe der Öffnung

11 mm

Breite der Öffnung

18.50 mm

**Frequenz**

Frequenz

50 - 60 Hz

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

3000 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

**Sicherheit**

Schutzart IP

IP20

**Elektrischer Strom**

Maximalstrom Primärseite

125 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene  
Montageplatte