



SRT01255A

**Transformateur de Courant ouvrant SC1 125/5A 0,7VA Classe 1**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

Classe de précision

1

**Puissance**

Puissance

0.70 VA

Puissance dissipée totale sous IN

1.91 W

**Dimensions**

Diamètre de l'ouverture

18.50 mm

Hauteur

72.70 mm

Largeur

44.50 mm

Profondeur

62.20 mm

Hauteur de l'ouverture

11 mm

Largeur de l'ouverture

18.50 mm

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Tension**

Tension assignée d'isolement

3000 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-20 - 55 °C

Température de stockage/transport

-20 - 70 °C

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

**Courant électrique**

Courant Max au primaire

125 A

Courant Max au secondaire

5 A

**Installation, montage**

Montage

Rail DIN

Platine de fixation