



SRT01255A

### Klapp-Stromwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1

#### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

Genaugkeitsklasse

1

#### Leistung

Leistung

0,70 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,91 W

#### Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

18,50 mm

Höhe

72,70 mm

Breite

44,50 mm

Tiefe

62,20 mm

Höhe der Öffnung

11 mm

Breite der Öffnung

18,50 mm

#### Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

#### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

125 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

#### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene  
Montageplatte