
Productdatablad
SRT01255A



SRT01255A

Deelbare stroomtransformator SC1 125/5A 0,7VA klasse 1

Technische eigenschappen

Functies	
Nauwkeurigheidsklasse	1
Vermogen	
Vermogen	0,70 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1,91 W
Afmetingen	
Doorsnede van de opening	18,50 mm
Hoogte	72,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	62,20 mm
Hoogte van de opening	11 mm
Breedte van opening	18,50 mm
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Spanning	
Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Isolatieklasse	H
Stroom / temperatuur	
Nominale primaire stroom (Ipr)	125 A
Nominale secundaire stroom (Isr)	5 A
Installatie, montage	
Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	125 A
Thermische nominaal stroom	1,2*Ipr
Nominale kortstondige thermische stroom (Ith/1s)	60*Ipr
Nominale dynamische stroom	2.5*Ith
Overstroombegrenzingsfactor	FS 5