




SRT01255A

#### Tehničke karakteristike

##### Funkcije

|                |   |
|----------------|---|
| Klasa tačnosti | 1 |
|----------------|---|

##### Snaga

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Snaga                       | 0,70 VA |
| Ukupni gubitak snage pri IN | 1,91 W  |

##### Dimenzije

|                |          |
|----------------|----------|
| Promjer otvora | 18,50 mm |
| Visina         | 72,70 mm |
| Širina         | 44,50 mm |
| Dubina         | 62,20 mm |
| Visina otvora  | 11 mm    |
| Širina otvora  | 18,50 mm |

##### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

##### Napon

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nazivni izolacijski napon Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

##### Uvjeti korištenja

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                   | -20 - 55 °C |
| Temperatura skladištenja/transporta | -20 - 70 °C |

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Električna struja

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maks. intenzitet primara   | 125 A |
| Maks. intenzitet sekundara | 5 A   |

##### Instalacija, montaža

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Montiranje na | DIN šina<br>Montažna ploča |
|---------------|----------------------------|