
Tehnički list proizvoda
SRT01255A



SRT01255A

Rasklopivi strujni transformator SC1 125/5A 0.7VA Klasa 1

Tehničke karakteristike

Funkcije	
Klasa tačnosti	1
Snaga	
Snaga	0,70 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	1,91 W
Dimenzije	
Promjer otvora	18,50 mm
Visina	72,70 mm
Širina	44,50 mm
Dubina	62,20 mm
Visina otvora	11 mm
Širina otvora	18,50 mm
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Napon	
Nazivni kratkotrajni podnosivi napon mrežne frekvencije (r.m.s.)	3000 V
Maks. radni napon	720 V
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-40 - 65 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-20 - 70 °C
Sigurnost	
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Izolaciona klasa	H
Električna struja	
Nazivna primarna struja (Ipr)	125 A
Nazivna sekundarna struja (Isr)	5 A
Instalacija, montaža	
Montiranje na	DIN šina Montažna ploča
Električna struja	
Nazivna struja	125 A
Nazivna kontinuirana termička struja	1,2*Ipr
Nazivna kratkotrajna termička struja (Ith/1s)	60*Ipr
Nazivna dinamička struja	2.5*Ith
Faktor ograničavanja prenapona	FS 5