



29538982



LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Beleuchtung

| | |
|---------------|-----|
| Art der Lampe | LED |
|---------------|-----|

Werkstoff

| | |
|-------|------|
| Farbe | Weiß |
|-------|------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 1013 |
|------------|------|

| | |
|-----------|----------|
| Glanzgrad | Glänzend |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|----------------------|
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
|-----------|----------------------|

| | |
|------------|-------------|
| Oberfläche | Unbehandelt |
|------------|-------------|

Abmessungen

| | |
|------|-------|
| Höhe | 70 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Breite | 70 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Tiefe | 50 mm |
|-------|-------|

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm ² |
|-------------------|-----------------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Texte

| | |
|-------------|---------------------|
| Beleuchtung | Lichtfarbe kaltweiß |
|-------------|---------------------|

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| Beschriftung | Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar |
|--------------|--------------------------------------------|

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

Geeignet für

| |
|----------------|
| Berker S.x/B.x |
|----------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|