



41688989

Розетка без з/к Євро-американська, пол.білизна, 16А/250В S.1

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 125 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 20 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 19 mm

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Тип монтажу Монтаж гвинтами

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки NEMA

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Акcesуари

Має поле для маркування Ні

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленним захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

##### Ідентифікація

З відбитком Ні

##### Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Без посиленого захисту контакту

Тип з'єднання З гвинтовими клеммами

---

**Сумісний із**

S.x/B.x

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free

Так

---

Відповідність RoHS

Так

---