



41688982

**Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 125 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 20 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe 19 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

S.x/B.x

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja