



41688982

## Contactdoos met randaarde "USA/CANADA" NEMA 5-20 R, wit, glanzend, S.1

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 125 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Wit         |
| RAL-code                | 1013        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hoogte          | 71 mm |
| Breedte         | 71 mm |
| Aantal eenheden | 1     |
| Inbouwdiepte    | 19 mm |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |

#### Samenstelling

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type steker contactdoos | NEMA |
| Stekerstand gedraaid    | Nee  |
| Met klapdeksel          | Nee  |
| Met signaallamp         | Nee  |
| Met slot                | Nee  |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                       |
| Beveiliging   | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                  |

**Geschikt voor**

S.x/B.x

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij

Ja

RoHS conform

Ja