



41688982

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-20 R, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 20 A

Napětí

Jmenovité napětí 125 V

Jmenovité napětí 125 - 125 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 1013

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 19 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky NEMA

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Texty

Potisk Bez potisku

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano