



TYB708D



Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

8

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Ja

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit Batterie

Nein

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung

Ja

Werkstoff

Farbe

Schwarz

RAL Nummer

9005

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Kabel

Kabellänge

10 m

Spannung

Eingangsspannung

20 - 20 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

DC

Systemspannung

30 V DC über Bus

Abmessungen

Tiefe

32 mm

Texte

Anschlussart

Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja