



TYB708D



Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	8
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Ja
-----------------------------------	----

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Beleuchtung

LED-Steuerung	Ja
---------------	----

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Kabel

Kabellänge	10 m
------------	------

Spannung

Eingangsspannung	20 - 20 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Versorgungsspannungsart	DC
Systemspannung	30 V DC über Bus

Abmessungen

Tiefe	32 mm
-------	-------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja