



47592089

**R.1 - Schuko x2 monob. obtur, branco**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	120 mm
Largura	80 mm
Profundidade	50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Alto

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

**Textos**

Tampa	Placa de cobertura completa
Proteção	Protecção de contacto aprimorada O gancho de ligação à terra integrado no quadro proporciona proteção contra sujidade durante trabalhos de pintura e renovação
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Adequado para**

Berker R.x

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim