Fiche technique du produit
WH50821404B



WH50821404B



kallysto ENC pr. de charge: USB A+C 18W PD + T23 + pl. de fixation + face Anthr.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V

Courant électrique

Courant de sortie	3000 mA
Courant assigné nominal	16 A

Tension

Tension de sortie	5 - 12 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	52 mm
Nombre d'unités	3
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
Profondeur de montage	7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 23 USB USB-C

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect Raccordement à fiche Borne de raccordement
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	A+C

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules	1

Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser
Type	Appareil gr. I
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui