



LNH41443M4T

Pojistka nožová NH4a gTr 400V 1000kVA, 1443A

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika	gTr
--------------------------	-----

Pojistka

Velikost pojistky	NH4a
-------------------	------

Charakteristika pojistek	gTr
--------------------------	-----

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
-----------------------	----

Provozní napětí AC	400 - 400 V
--------------------	-------------

Jmenovité napětí při AC 50 Hz	400 - 400 V
-------------------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1443 A
-----------------	--------

Podmínky použití

Izolované	Ne
-----------	----

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	100 kA
--	--------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	110 W
--	-------

Rozměry

Výška	200 mm
-------	--------

Šířka	98 mm
-------	-------

Hloubka	119 mm
---------	--------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----