



47592045

Розетка з з/к 2X, зах.контактів, цільна, чорна 16A/250B R.1

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	9005
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	120 mm
Ширина	80 mm
Глибина	50 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	31 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
Положення для монтажу/підключення	Високий

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Монтаж гвинтами Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi
Із замком	Hi

Акcesуари

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Hi
-------------	----

Тексти

Накладка	Суцільна кришка
Захист	Покращений захист контактів Вбудована ручка заземлення в рамі кришки забезпечує захист від забруднення під час фарбування та ремонтних робіт
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами

Сумісний із

R.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так