



WH36224603A

robusto Interrupt. à clé S3/1p/1-2-1-2/ KABA8 + face IP21 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 36 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma du commutateur 3/1 pôles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui