Produktdatenblatt
FG26KD

FG26KD1

Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I,1900x1600x600mm,mit Klarsicht

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	1900 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	600 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung	
Anzahl Felder	6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12

Installation, Montage	
Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung	
Anzahl Reihen	72

Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

Elektrischer Strom	
Nennstrom	1600 A

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen