



B45414

Boîte de sol TerCia BDS-C45 18 modules prof encastrément 80mm Dim 272x219mm Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	77 mm
Largeur de montage	200 mm
Longueur d'encastrément	253 mm
Longueur	272 mm
Largeur	219 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Matière

Traitement	Galvanisé
------------	-----------

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble
-----------------	----------------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	9

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	3
--------------------------------	---

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----