




382120

Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Teksten

Schakelmodus	1-polig Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging Zonder spreidklemmen

Geschikt voor

Serie berker B.3 / Serie berker B.7 / Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker Q.7 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker R.8 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja