



382120

**Interruptor de chave p/estores, s/canhão**

**Características técnicas**

**Comandos e sinalizadores**

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

**Materiais**

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

**Tratamento**

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Intensidade de corrente**

Intensidade de corrente	10 AX (100W LED (SBL))
-------------------------	------------------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

**Textos**

Modo de comutação	1 polo Com posição neutra
-------------------	------------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Modo de instalação	Para fixação por parafuso Sem garras de expansão
--------------------	---

**Adequado para**

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker R.8 / Berker S.1
--

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
--------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----