



VH24NK

Mauerkasten volta HWV 2x12PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Hohlwand
-------------	----------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	2
Anzahl Reihen	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	24
---------------	----

Abmessungen

Höhe	484 mm
Breite	330 mm
Tiefe	94.50 mm
Einbauhöhe	471 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja