



VH24NK

volta Skrzynka wewnętrzna (do płyt GKB) 2R/24M dostawy etapowe

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Do ścian pustych
----------------	------------------

Sprzęt

Liczba szyn	2
Liczba rzędów	2
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	24
----------------	----

Wymiary

Wysokość	484 mm
Szerokość	330 mm
Głębokość	94,50 mm
Wysokość wbudowania	471 mm
Szerokość wbudowania	314 mm
Zakres głębokości wbudowania	90 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak